

Balanza multifuncional HY10.3/6.H1.CCE

WK-311-1004



mirror.radwag.com/es/info,w1,U2B



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

Dosificación

Etiquetado



Control más/menos



Desviaciones porcentuales

Resumiendo pesajes



Contar piezas



Cierre de la indicación máxima



Recetas



Medición en Newtons



Estadísticas



Controlador de peso

intercambiables



Procedimientos GLP

Control de contenido envasado

Pesar animales



Memoria Alibi

Pesaje diferencial



Transacciones

Unidades

Control estadístico de calidad

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	3 / 6 kg
Minima capacidad	20 / 40 g
Legibilidad [d]	1 / 2 g
División de legalización [e]	1 / 2 g

Parámetros metrológicos	
Rango de tara	-6 kg
Clase OIML	III
Paramètros físicos	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	1,5 m
Dimensión de platillo	150×200 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	350×420×470 mm
Masa neta	7 kg
Masa bruta	10 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales)
Interfaces opcionales	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), modulo de salida analógica (4- 20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 - +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Cables de corriente (Bascula a Ethernet)
Pantallas
Cables RS 232, RS 485
Escáner de códigos de barra
Impresoras de etiquetas
Soportes, brazos

Teclado, manipuladores
Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Pesas de clase F1 cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Cable USB (Bascula a Impresora)
Módulos adicionales de la plataforma
Módulos adicionales
Convertidor RS 232 a USB

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]