



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,U2B




















Waga HY10.3/6.H1.CPP

WK-311-1004



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Capacité maximale [Max] | 3 / 6 kg |
| Capacité minimale [Min] | 20 / 40 g |
| Précision de lecture [d] | 1 / 2 g |
| Échelon de légalisation [e] | 1 / 2 g |

| Paramètres métrologiques | |
|-------------------------------|--|
| Étendue de tare | -6 kg |
| Classe de précision OIML | III |
| Paramètres physiques | |
| Afficheur | 10,1" graphique couleurs écran tactile |
| Longueur de câble | 1,5 m |
| Dimension du plateau | 150x200 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 350x420x470 mm |
| Masse nette | 7 kg |
| Masse brute | 10 kg |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | 2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques) |
| Interfaces optionnelles | module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), module de sorties analogiques (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-4
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)
 Lecteurs de cartes à transpondeur
 Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
 Câbles de réseau (balance – Ethernet)
 Afficheurs
 Câbles RS 232, RS 485
 Lecteurs de code-barres
 Imprimantes d'étiquettes

Supports, Statifs, bras-supports
 Claviers, manipulateurs
 Adapteur USB
 Imprimante de tickets de caisse
 Poids de classe F1 -
 cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles
 Câble USB (balance – imprimante)
 Modules de plateforme supplémentaires
 Modules complémentaires
 Convertisseur RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]