



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,U4E

Pompe d'aspiration liquide

WX-001-0445



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Aspiration de précision, mesures sans erreur Le dispositif dispose de deux pompes internes et de deux boutons intégrés qui sont utilisés pour faire fonctionner des pompes séparées. Les boutons lumineux informent sur le fonctionnement d'une pompe spécifique. L'ensemble dispose de deux embouts qui permettent d'aspirer l'eau d'un seul b cher (embout monocanal) ou de quatre pipettes simultan ment (embout quatre canaux). L'eau des deux canaux est  vacu e dans le b cher par un seul tuyau. La pompe est aliment e via USB A dans le terminal de pes e. Il peut  tre aliment , par exemple,   partir d'un chargeur de t l phone.

Compatible avec (Additional Fee)

Balances automatiques pour l' talonnage des pipettes

Balance analytique XA 5Y

