



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,U4E

Pompa per aspirare i liquidi

WX-001-0445



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Aspirazione precisa, misurazioni senza errori Il dispositivo è dotato di due pompe interne e di due pulsanti integrati per il funzionamento delle pompe separate. I pulsanti illuminati indicano il funzionamento della pompa specifica. Il kit è dotato di due puntali che consentono di estrarre l'acqua da un singolo becher (puntale monocanale) o da quattro pipette contemporaneamente (puntale a quattro canali). L'acqua da entrambi i canali viene scaricata nel becher tramite un unico cavo. La pompa è alimentata tramite USB A sul terminale di pesata. Può essere alimentata anche da un caricabatterie del telefono.

Compatibile con (Additional Fee)

Bilance automatiche per la calibrazione delle pipette
Microbilancia XA 5Y.M.A
Bilancia analitica XA 5Y.A

Bilancia analitica XA 5Y
Microbilancia XA 5Y.M
Microbilancia MYA 5Y