




## R-Lab

WX-010-0080



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Componentes e software

Sistema operacional

Windows 7, 8, 10, 11

## Compatível com (Additional Fee)

Plataforma à prova d'água H315 HR  
 Plataforma multifuncional em aço inoxidável HX7 H  
 Plataforma multifuncional HX7.4C  
 Plataforma multifuncional HX7 HR  
 Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P  
 Plataforma multifuncional WPY  
 Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P  
 Plataforma multifuncional C32  
 Plataforma de pesagem C315  
 Microbalança para filtros MYA 5Y.F  
 Plataforma multifuncional em aço inoxidável TMX H  
 Balança analítica AS X7  
 Plataforma multifuncional TMX  
 Módulos de pesagem da série MWMH  
 Microbalança XA 5Y.M.A  
 Balança de precisão WLC  
 Balança de precisão PS R2  
 Plataforma em aço inoxidável H315 4H

Plataforma multifuncional HX7  
 Módulos de pesagem da série MWLH  
 Balança analítica XA 5Y.A  
 Ultra-Microbalança UYA 5Y  
 Balança analítica AS 5Y  
 Balança de precisão PS 5Y  
 Balança de precisão PS R2.H  
 Balança de precisão WTC  
 Plataforma de pesagem H315 4C  
 Balança analítica para filtros XA 5Y.F  
 Balança de precisão WLY  
 Balança de esteira suspensa H315 2K  
 Balança de precisão PS X7  
 Balança de precisão WLC C/2  
 Microbalança MYA 5Y  
 Balança de precisão PS R1  
 Balança analítica XA 5Y  
 Balança analítica AS R2 PLUS

Balança de precisão WLC X7  
Plataforma à prova d'água H315 H  
Plataforma multifuncional HY10  
Plataforma multifuncional em aço inoxidável HY10 H  
Plataforma em aço inoxidável, versão para fosso H315.4 H/Z  
Plataforma de pesagem C315.4  
Balança de precisão C32.PM  
Balanças automáticas para calibração de micropipetas

Microbalança XA 5Y.M  
!Terminal de pesagem PUE HY10  
Balança analítica AS R1 PLUS  
Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F  
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S  
Módulos MAS.1.Y  
Balança de esteira suspensa em aço inoxidável H315 2K