




## RLAB

WX-010-0080



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Komponenten und Software

Betriebssystem	Windows 7, 8, 10
----------------	------------------

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR

Wägemodule MUYA

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Wägemodule MAS1

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Multifunktionswaage C32

Balkenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P2 H

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Plattformwaage C315

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Personenwaage C315.0

Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei

Präzisionswaage PS X7

Waagen WPY für FPVO

Analysenwaage XA 5Y.A

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Palettenwaagen C315.4P

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Plattformwaagen HX5.EX-1 C

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H

Analysenwaage AS 5Y

Waagen PS 5Y für FPVO

Präzisionswaage PS R2.H

Wägeterminal PUE HX5.EX

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR  
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
Multifunktionswaage TMX H rostfrei  
Waagen WLY für FPVO  
Analysenwaage AS X7  
Präzisionswaage PS X2  
Analysenwaagen AS X2 PLUS  
Waagen PS X7 für FPVO  
Multifunktionswaage TMX  
Babywaage C315.D  
Wägemodule MWMH  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaage WLC  
Präzisionswaagen PS R2  
Balkenwaagen C315.4P2  
Plattformwaage  
H315 4H rostfrei  
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H  
Präzisionswaage WLC X7  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Balkenwaagen  
HX5.EX-1.4P2 C  
Waagen PS X2 für FPVO  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N  
Multifunktionswaagen HY10  
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C  
Wägemodule MAS  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Wägemodule MPS  
Auffahrwaage  
H315 4N.H rostfrei  
Plattformwaage C315.4  
Palettenwaagen aus Edelstahl  
HX5.EX-1.4P H  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
Präzisionswaage C32.PM  
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
Multifunktionswaage HX7  
Wägemodule MWLH  
Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl  
HX5.EX-1.4 H/Z

Waagen HY10.H für FPVO  
Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H  
Präzisionswaage WTC  
Plattformwaage  
H315 4C  
Personenwaage C315.OW  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY  
Rohrbahnwaagen  
H315 2K  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
Massenkonverter  
MW-01  
Präzisionswaage WLC C/2  
Mikrowaage MYA 5Y  
Viehwaagen H315 4I.S  
Präzisionswaage PS R1  
Analysenwaage XA 5Y  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Wägeterminal PUE C32  
Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE HX7  
Wägeterminal PUE 5  
Präzisionswaage PS 5Y  
Postwaage für Pakete  
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C  
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Wägeterminal PUE C315  
Wägeterminal PUE HY10  
Massenkonverter  
MW-04  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Bettenwaage C315.4B  
Wägeterminal PUE H315  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Wägemodule MWSH  
Stuhlwaage C315.K  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S  
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315  
Auffahrbettenwaage C315.8B