


radwag.com







The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Komponenten	und Software
-------------	--------------

Betriebssystem Windows 7, 8, 10, 11

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage

H315 HR

 ${\bf Multifunktions waage\ rost frei\ HX7\ H}$

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Multifunktionswaage C32 Balkenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P2 H

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Plattformwaage C315

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Präzisionswaage PS X7

Waagen WPY für FPVO

Analysenwaage XA 5Y.A

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Palettenwaagen C315.4P

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Plattformwaagen HX5.EX-1 C

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H

Analysenwaage AS 5Y

Waagen PS 5Y für FPVO

Präzisionswaage PS R2.H

Wägeterminal PUE HX5.EX

Waagen HY10.H für FPV0

Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H

Präzisionswaage WTC

Plattformwaage

Multifunktionswaage TMX H rostfrei

Waagen WLY für FPVO Analysenwaage AS X7 Waagen PS X7 für FPVO Multifunktionswaage TMX

Babywaage C315.D Wägemodule MWMH Mikrowaage XA 5Y.M.A Präzisionswaage WLC Präzisionswaagen PS R2 Balkenwaagen C315.4P2

Plattformwaage H315 4H rostfrei

Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Präzisionswaage WLC X7 Multifunktions- Auffahrwaage HX7.4N H.LD rostfrei

Balkenwaagen HX5.EX-1.4P2 C

Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H

Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N

Multifunktionswaagen HY10 Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z

Auffahrwaage H315 4N.H rostfrei Plattformwaage C315.4 Palettenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P H

Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

Präzisionswaage C32.PM

Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung

Multifunktionswaage HX7 Wägemodule MWLH

Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4 H/Z

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Personenwaage C315.0

Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei

H3154C

Personenwaage C315.OW Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Präzisionswaage WLY Rohrbahnwaagen H315 2K

Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H

Massenkonverter

MW-01

Präzisionswaage WLC C/2 Mikrowaage MYA 5Y Viehwaagen H315 4I.S Präzisionswaage PS R1 Analysenwaage XA 5Y Wägeterminal PUE HX7 Analysenwaage AS R2 PLUS Wägeterminal PUE C32 Wägeterminal PUE 7.1 Wägeterminal PUE 5 Präzisionswaage PS 5Y Postwaage für Pakete

Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H

Mikrowaage XA 5Y.M Wägeterminal PUE C315 Wägeterminal PUE HY10 Massenkonverter

Wägemodule MAS1

MW-04

Analysenwaage AS R1 PLUS Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F

Bettenwaage C315.4B Wägeterminal PUE H315

Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P

Stuhlwaage C315.K

Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315

Auffahrbettenwaage C315.8B