



# CY10.60.C2.K.M2 Hassas Terazi

WL-225-0013

More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,U71](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,U71)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	60 kg
Minimum yük [Min]	50 g
Okuma içinđruluđu [d]	1 g
Yasallaştırma birimi [e]	10 g
Dara aralıđı	-60 kg
Tekrarlanabilirlik	1,5 g
Dođrusallık	±3 g

Metrolojik parametreler	
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Kablo uzunluğu	2,5 m
Tartım kefesi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	720×620×210 mm
Net ağırlık	13,5 kg
Brüt ağırlık	16 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	metal + ABS
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Depolama sıcaklığı	-25 – +70 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok

\*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox  
Platformları celik toz boyalı  
HRP Platformları toz boyalı  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
Modülleri ek platformları  
Ek modüller  
Plastik gövdeli tartım platformları

Profesyonel tartım masaları  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Etiket Yazıcısı  
Tartım terminalleri için tutucular  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Cihaz boyutları G x D x Y

