

Scale Editor 2.1

WX-010-0173



More information on the website mirror.radwag.com/de/info,w1,U92



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Komponenten und Software	
--------------------------	--

Betriebssystem Windows 7, 8, 10

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage

H315 HR

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem

Multifunktionswaage C32 Balkenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P2 H

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Feuchtebestimmer MA 5Y Plattformwaage C315 Feuchtebestimmer MA X7.A

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Personenwaage C315.0

Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei

Präzisionswaage PS X7

Waagen WPY für FPVO

Analysenwaage XA 5Y.A

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Palettenwaagen C315.4P

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Feuchtebestimmer MA 5Y.IC Plattformwaagen HX5.EX-1 C

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H

Analysenwaage AS 5Y Waagen PS 5Y für FPVO Präzisionswaage 5Y.PM

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Waagen WLY für FPVO Analysenwaage AS X7 Waagen PS X7 für FPVO Babywaage C315.D Wägemodule MWMH Mikrowaage XA 5Y.M.A Präzisionswaage WLC Balkenwaagen C315.4P2

Plattformwaage H315 4H rostfrei

Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Präzisionswaage WLC X7 Multifunktions- Auffahrwaage HX7.4N H.LD rostfrei

Balkenwaagen HX5.EX-1.4P2 C Waagen CY10 für FPVO

Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Wägeterminal PUE CY10 Multifunktionswaage CY10

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H

Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N

Multifunktionswaagen HY10 Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z

Auffahrwaage H315 4N.H rostfrei

Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP

Plattformwaage C315.4 Palettenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P H

Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

Präzisionswaage C32.PM

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung

Multifunktionswaage HX7 Wägemodule MWLH

Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4 H/Z

Wägeterminal PUE HX5.EX Waagen HY10.H für FPV0

Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H

Präzisionswaage WTC Präzisionswaage CY10 Plattformwaage H315 4C

Personenwaage C315.OW Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Präzisionswaage WLY Rohrbahnwaagen H315 2K

Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H

Präzisionswaage WLC C/2
Mikrowaage MYA 5Y
Viehwaagen H315 4I.S
Analysenwaage XA 5Y
Wägeterminal PUE HX7
Wägeterminal PUE 7.1
Präzisionswaage PS 5Y
Postwaage für Pakete
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H

Mikrowaage XA 5Y.M RMC F Roboter-Wägesystem Wägeterminal PUE C315 RB F Roboter-Wägesystem Wägeterminal PUE HY10

Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F

Bettenwaage C315.4B Wägeterminal PUE H315

Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P

Stuhlwaage C315.K

Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315 AK-6 5Y.F Automatisches Waagensystem

Auffahrbettenwaage C315.8B