



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,U92

Scale Editor 2.1

WX-010-0173



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Komponenten und Software

Betriebssystem	Windows 7, 8, 10
----------------	------------------

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem

Multifunktionswaage C32

Balkenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P2 H

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Feuchtebestimmer MA 5Y

Plattformwaage C315

Wägemodule MWLH

Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4 H/Z

Feuchtebestimmer MA X7.A

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Personenwaage C315.0

Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei

Präzisionswaage PS X7

Waagen WPY für FPVO

Analysenwaage XA 5Y.A

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Palettenwaagen C315.4P

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Plattformwaagen HX5.EX-1 C

Präzisionswaage 5Y.PM
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Waagen WLY für FPVO
Feuchtebestimmer
MA X2.IC.A
Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
Analysenwaagen AS X2 PLUS
Waagen PS X7 für FPVO
Babywaage C315.D
Wägemodule MWMH
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaage WLC
Balkenwaagen C315.4P2
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Präzisionswaage WLC X7
Multifunktions- Auffhrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Balkenwaagen
HX5.EX-1.4P2 C
Waagen CY10 für FPVO
Waagen PS X2 für FPVO
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Feuchtebestimmer
MA X2.A
Auffhrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N
Multifunktionswaagen HY10
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Auffhrwaage
H315 4N.H rostfrei
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Plattformwaage C315.4
Palettenwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4P H
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Präzisionswaage C32.PM
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
Multifunktionswaage HX7

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H
Analysenwaage AS 5Y
Waagen PS 5Y für FPVO
Wägeterminal PUE HX5.EX
Waagen HY10.H für FPVO
Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H
Präzisionswaage WTC
Präzisionswaage CY10
Plattformwaage
H315 4C
Personenwaage C315.OW
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Präzisionswaage WLC C/2
Mikrowaage MYA 5Y
Viehwaagen H315 4I.S
Analysenwaage XA 5Y
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE HX7
Präzisionswaage PS 5Y
Postwaage für Pakete
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Mikrowaage XA 5Y.M
RMC F Roboter-Wägesystem
Wägeterminal PUE C315
RB F Roboter-Wägesystem
Wägeterminal PUE HY10
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Bettenwaage C315.4B
Wägeterminal PUE H315
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Wägemodule MWSH
Stuhlwaage C315.K
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315
AK-6 5Y.F Automatisches Waagensystem
Auffhrbettenwaage C315.8B