



# Scale Editor 2.1

WX-010-0173

More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,U92](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,U92)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Komponenten und Software

Betriebssystem	Windows 7, 8, 10
----------------	------------------

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem

Multifunktionswaage C32

Balkenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P2 H

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Feuchtebestimmer MA 5Y

Plattformwaage C315

Wägemodule MWLH

Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4 H/Z

Feuchtebestimmer MA X7.A

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Personenwaage C315.0

Auffahrwaage

H315 4N.H.LD rostfrei

Präzisionswaage PS X7

Waagen WPY für FPVO

Analysenwaage XA 5Y.A

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Palettenwaagen C315.4P

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Plattformwaagen HX5.EX-1 C

Präzisionswaage 5Y.PM  
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR  
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
Waagen WLY für FPVO  
Feuchtebestimmer  
MA X2.IC.A  
Analysenwaage AS X7  
Präzisionswaage PS X2  
Analysenwaagen AS X2 PLUS  
Waagen PS X7 für FPVO  
Babywaage C315.D  
Wägemodule MWMH  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaage WLC  
Balkenwaagen C315.4P2  
Plattformwaage  
H315 4H rostfrei  
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H  
Präzisionswaage WLC X7  
Multifunktions- Auffhrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Balkenwaagen  
HX5.EX-1.4P2 C  
Waagen CY10 für FPVO  
Waagen PS X2 für FPVO  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Wägeterminal PUE CY10  
Multifunktionswaage CY10  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Feuchtebestimmer  
MA X2.A  
Auffhrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N  
Multifunktionswaagen HY10  
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Auffhrwaage  
H315 4N.H rostfrei  
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
Plattformwaage C315.4  
Palettenwaagen aus Edelstahl  
HX5.EX-1.4P H  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
Präzisionswaage C32.PM  
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
Multifunktionswaage HX7

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H  
Analysenwaage AS 5Y  
Waagen PS 5Y für FPVO  
Wägeterminal PUE HX5.EX  
Waagen HY10.H für FPVO  
Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H  
Präzisionswaage WTC  
Präzisionswaage CY10  
Plattformwaage  
H315 4C  
Personenwaage C315.OW  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY  
Rohrbahnwaagen  
H315 2K  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
Präzisionswaage WLC C/2  
Mikrowaage MYA 5Y  
Viehwaagen H315 4I.S  
Analysenwaage XA 5Y  
Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE HX7  
Präzisionswaage PS 5Y  
Postwaage für Pakete  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C  
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H  
Mikrowaage XA 5Y.M  
RMC F Roboter-Wägesystem  
Wägeterminal PUE C315  
RB F Roboter-Wägesystem  
Wägeterminal PUE HY10  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Bettenwaage C315.4B  
Wägeterminal PUE H315  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Wägemodule MWSH  
Stuhlwaage C315.K  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S  
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315  
AK-6 5Y.F Automatisches Waagensystem  
Auffhrbettenwaage C315.8B