



# Moxa UPort 1110 Konverter

WX-015-0278



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Der Moxa UPort 1110 Konverter ist ein Gerät zur Erweiterung eines Computers mit RS-232-Anschluss über den USB-Bus. Damit kann eine Waage, die nicht mit der USB-Schnittstelle ausgestattet ist, an den PC angeschlossen werden.



## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
 H315 HR  
 Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H rostfrei  
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C  
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
 Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
 Multifunktionswaage HX7  
 Wägemodule der Serie MWLH  
 Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
 Personenwaage C315.0  
 Auffahrwaage  
 H315 4N.H.LD rostfrei

Multifunktionswaage WPY  
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H  
Plattformwaage C315  
Präzisionswaage 5Y.PM  
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
Multifunktionswaage TMX H rostfrei  
Waagen WLY für FPVO  
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen  
Multifunktionswaage TMX  
Babywaage C315.D  
Wägemodule der Serie MWMH  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaage WLC  
Balkenwaagen C315.4P2  
Plattformwaage  
H315 4H rostfrei  
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Waagen CY10 für FPVO  
HRP.H Edelstahl Wägeplattformen  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Wägeterminal PUE CY10  
Multifunktionswaage CY10  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Multifunktionswaagen HY10  
Kommunikationsmodul  
Wägeterminal PUE 5  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Auffahrwaage  
H315 4N.H rostfrei  
Plattformwaage C315.4  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

Waagen WPY für FPVO  
Analysenwaage XA 5Y.A  
Multifunktions- Plattformwaage  
HX7.4 H rostfrei  
Palettenwaagen C315.4P  
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2  
Waagen HY10.H für FPVO  
Präzisionswaage CY10  
Plattformwaage  
H315 4C  
Personenwaage C315.OW  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
Massenkonverter  
MW-01  
Mikrowaage MYA 5Y  
1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse  
Analysenwaage XA 5Y  
Wägeterminal PUE HX7  
Wägeterminal PUE 7.1  
Postwaage für Pakete  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Wägeterminal PUE C315  
Wägeterminal PUE HY10  
Massenkonverter  
MW-04  
Bettenwaage C315.4B  
Wägeterminal PUE H315  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Stuhlwaage C315.K  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S  
Wägemodule MAS.1.Y  
Auffahrbettenwaage C315.8B