



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,UE2](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,UE2)

## Moxa UPort 1110 Konverter



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Der Moxa UPort 1110 Konverter ist ein Gerät zur Erweiterung eines Computers mit RS-232-Anschluss über den USB-Bus. Damit kann eine Waage, die nicht mit der USB-Schnittstelle ausgestattet ist, an den PC angeschlossen werden.



### Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR  
Wägemodule MU YA  
Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
Wägemodule MAS1  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H rostfrei  
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
Multifunktionswaage HX7  
Wägemodule MWLH  
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
Personenwaage C315.0  
Auffahrwaage  
H315 4N.H.LD rostfrei

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
Multifunktionswaage WPY  
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H  
Plattformwaage C315  
Präzisionswaage 5Y.PM  
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
Multifunktionswaage TMX H rostfrei  
Waagen WLY für FPVO  
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen  
Multifunktionswaage TMX  
Babywaage C315.D  
Wägemodule MWMH  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaage WLC  
Balkenwaagen C315.4P2  
Plattformwaage  
H315 4H rostfrei  
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H  
Multifunktions- Auffhrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Waagen CY10 für FPVO  
HRP.H Edelstahl Wägeplattformen  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Wägeterminal PUE CY10  
Multifunktionswaage CY10  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Multifunktionswaagen HY10  
Kommunikationsmodul  
Wägeterminal PUE 5  
Wägemodule MAS  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Wägemodule MPS  
Auffhrwaage  
H315 4N.H rostfrei  
Plattformwaagen C315.4  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

Waagen WPY für FPVO  
Analysenwaage XA 5Y.A  
Multifunktions- Plattformwaage  
HX7.4 H rostfrei  
Palettenwaagen C315.4P  
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2  
Waagen HY10.H für FPVO  
Präzisionswaage CY10  
Plattformwaage  
H315 4C  
Personenwaage C315.OW  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY  
Rohrbahnwaagen  
H315 2K  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
Wägemodul MW-01  
Mikrowaage MYA 5Y  
1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse  
Viehwaagen H315 4I.S  
Analysenwaage XA 5Y  
Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE HX7  
Postwaage für Pakete  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Wägeterminal PUE C315  
Wägeterminal PUE HY10  
Wägemodul MW-04  
Bettenwaage C315.4B  
Wägeterminal PUE H315  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Wägemodule MWSH  
Stuhlwaage C315.K  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S  
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315  
Auffhrbettenwaage C315.8B