

Moxa UPort 1110 Konverter

WX-015-027





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Der Moxa UPort 1110 Konverter ist ein Gerät zur Erweiterung eines Computers mit RS-232-Anschluss über den USB-Bus. Damit kann eine Waage, die nicht mit der USB-Schnittstelle ausgestattet ist, an den PC angeschlossen werden.



Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage H315 HR Multifunktionswaage rostfrei HX7 H Multifunktions- Auffahrwaage HX7.4N H rostfrei Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung Multifunktionswaage HX7 Wägemodule MWLH Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z Personenwaage C315.0 Auffahrwaage H315 4N.H.LD rostfrei Waagen WPY für FPVO Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Plattformwaage C315 Präzisionswaage 5Y.PM

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F

Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktionswaage TMX H rostfrei

Waagen WLY für FPVO

HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen

Multifunktionswaage TMX Babywaage C315.D Wägemodule MWMH Mikrowaage XA 5Y.M.A Präzisionswaage WLC Balkenwaagen C315.4P2

Plattformwaage H315 4H rostfrei

Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H

Multifunktions- Auffahrwaage HX7.4N H.LD rostfrei Waagen CY10 für FPVO

HRP.H Edelstahl Wägeplattformen Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Wägeterminal PUE CY10 Multifunktionswaage CY10

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H

Multifunktionswaagen HY10 Kommunikationsmodul Wägeterminal PUE 5 Wägemodule MAS

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z

Auffahrwaage H315 4N.H rostfrei Plattformwaage C315.4

Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP Analysenwaage XA 5Y.A Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Palettenwaagen C315.4P

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Waagen HY10.H für FPVO Präzisionswaage CY10 Plattformwaage

H315 4C

Personenwaage C315.OW Analysenwaage für Filter XA 5Y.F

Präzisionswaage WLY Rohrbahnwaagen

H315 2K

Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H

Massenkonverter

MW-01

Mikrowaage MYA 5Y

1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse

Viehwaagen H315 4I.S Analysenwaage XA 5Y Wägeterminal PUE HX7 Wägeterminal PUE 7.1 Postwaage für Pakete Wägemodule MAS1 Feuchtebestimmer PMV 5Y

Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H

Milwayen aus Edeistani H315

Mikrowaage XA 5Y.M Wägeterminal PUE C315 Wägeterminal PUE HY10 Massenkonverter

MW-04

Bettenwaage C315.4B Wägeterminal PUE H315

Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P

Stuhlwaage C315.K

Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315

Auffahrbettenwaage C315.8B