



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,UE2

Moxa UPort 1110 Konverter

WX-015-0278



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Der Moxa UPort 1110 Konverter ist ein Gerät zur Erweiterung eines Computers mit RS-232-Anschluss über den USB-Bus. Damit kann eine Waage, die nicht mit der USB-Schnittstelle ausgestattet ist, an den PC angeschlossen werden.



Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
 H315 HR
 Wägemodule MU YA
 Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
 Wägemodule MAS1
 Multifunktions- Auffahrwaage
 HX7.4N H rostfrei
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
 Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
 Multifunktionswaage HX7
 Wägemodule MWLH
 Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
 Personenwaage C315.0
 Auffahrwaage
 H315 4N.H.LD rostfrei

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
Multifunktionswaage WPY
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
Plattformwaage C315
Präzisionswaage 5Y.PM
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Waagen WLY für FPVO
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen
Multifunktionswaage TMX
Babywaage C315.D
Wägemodule MWMH
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaage WLC
Balkenwaagen C315.4P2
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Waagen CY10 für FPVO
HRP.H Edelstahl Wägeplattformen
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Multifunktionswaagen HY10
Kommunikationsmodul
Wägeterminal PUE 5
Wägemodule MAS
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Wägemodule MPS
Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei
Plattformwaage C315.4
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP

Waagen WPY für FPVO
Analysenwaage XA 5Y.A
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Palettenwaagen C315.4P
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Waagen HY10.H für FPVO
Präzisionswaage CY10
Plattformwaage
H315 4C
Personenwaage C315.OW
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Massenkonverter
MW-01
Mikrowaage MYA 5Y
1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse
Viehwaagen H315 4I.S
Analysenwaage XA 5Y
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE HX7
Postwaage für Pakete
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Mikrowaage XA 5Y.M
Wägeterminal PUE C315
Wägeterminal PUE HY10
Massenkonverter
MW-04
Bettenwaage C315.4B
Wägeterminal PUE H315
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Wägemodule MWSH
Stuhlwaage C315.K
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315
Auffahrbettenwaage C315.8B