



Convertidor Moxa UPort 1110

WX-015-0278

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,UE2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

UPort 1110 es un dispositivo que permite agregar un puerto serie RS-232 a un ordenador a través del bus USB, y así conectar a una PC una balanza que no tiene una interfaz de tipo de dispositivo USB.



Trabaja con (Additional Fee)

Báscula de plataforma impermeable H315 HR
 Módulo de pesaje MUJA
 Báscula multifuncional inoxidable HX7 H
 Módulo de pesaje MAS1
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H
 Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C
 Báscula multifuncional HX7 HR
 Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
 Báscula multifuncional WPY
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
 Balanza de alta resolucion inoxidables HY10.HRP.H

Balanza de alta resolucion PUE 7.1.HRP
 Balanzas automáticas para la calibración de pipetas
 Báscula multifuncional HX7
 Módulo de pesaje MWLH
 Báscula multifuncional de plataforma empotrada inoxidable HX7.4 H/Z
 Báscula Pesapersonas C315.0
 Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H.LD
 Balanzas WPY para CCE
 Balanza analítica XA 5Y.A
 Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable HX7.4 H

Báscula de plataforma C315
Balanza de precisión 5Y.PM
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F
Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H
Báscula multifuncional inoxidable TMX H
Balanzas WLY para CCE
Plataformas pintadas de polvo HRP
Báscula multifuncional TMX
Balanza para bebés C315.D
Módulo de pesaje MWMH
Microbalanza XA 5Y.M.A
Balanza de precisión WLC
Básculas de patines C315.4P2
Báscula de plataforma inoxidable H315 4H
Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H
Báscula con rampa Multifuncional inoxidables HX7.4N H.LD
Balanzas CY10 para CCE
Plataformas de acero inoxidable HRP.H
Báscula de plataforma impermeable H315 H
Terminal de pesaje PUE CY10
Báscula multifuncional CY10
Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H
Báscula multifuncional HY10
Módulos de comunicación
Terminal de pesaje PUE 5
Módulo de pesaje MAS
Báscula multifuncional inoxidable HY10 H
Báscula de plataforma empotrada inoxidable H315.4 H/Z
Módulo de pesaje MPS
Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H
Báscula de plataforma C315.4
Balanza de alta resolución HY10.HRP

Básculas para paletas C315.4P
Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2
Balanza HY10.H para CCE
Balanza de precisión CY10
Báscula de plataforma H315 4C
Báscula Pesapersonas C315.OW
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
Balanza de precisión WLY
Básculas de carriles H315 2K
Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H
Transductores de masa MW-01
Microbalanza MYA 5Y
Plataformas en chasis de plástico
Balanzas para ganado H315 4I.S
Balanza analítica XA 5Y
Terminal de pesaje PUE 7.1
Terminal de pesaje PUE HX7
Básculas para paquetería
Analizador de Humedad
PMV 5Y
Balanzas para ganado inoxidables H315 4I.H
Microbalanza XA 5Y.M
Terminal de pesaje PUE C315
Terminal de pesaje PUE HY10
Transductores de masa MW-04
Balanza de cama C315.4B
Terminal de pesaje PUE H315
Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P
Módulo de pesaje MWSH
Báscula de silla C315.K
Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S
Básculas de carriles inoxidables H315
Balanza de cama con rampa C315.8B