



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,UE2](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,UE2)

# Convertidor Moxa UPort 1110



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

UPort 1110 es un dispositivo que permite agregar un puerto serie RS-232 a un ordenador a través del bus USB, y así conectar a una PC una balanza que no tiene una interfaz de tipo de dispositivo USB.



## Trabaja con

Báscula de plataforma impermeable H315 HR  
 Módulo de pesaje MUJA  
 Báscula multifuncional inoxidable HX7 H  
 Módulo de pesaje MAS1  
 Báscula con rampa Multifuncionale inoxidable HX7.4N H  
 Báscula multifuncionale de plataforma HX7.4C  
 Báscula multifuncional HX7 HR  
 Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P  
 Báscula multifuncional WPY  
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P  
 Balanza de alta resolución inoxidables HY10.HRP.H

Balanza de alta resolución PUE 7.1.HRP  
 Balanzas automáticas para la calibración de pipetas  
 Báscula multifuncional HX7  
 Módulo de pesaje MWLH  
 Báscula multifuncional de plataforma empotrada inoxidable HX7.4 H/Z  
 Báscula Pesapersonas C315.0  
 Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H.LD  
 Balanzas WPY para CCE  
 Balanza analítica XA 5Y.A  
 Báscula multifuncionale de plataforma inoxidable HX7.4 H

Báscula de plataforma C315  
Balanza de precisión 5Y.PM  
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F  
Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H  
Báscula multifuncional inoxidable TMX H  
Balanzas WLY para CCE  
Plataformas pintadas de polvo HRP  
Báscula multifuncional TMX  
Balanza para bebés C315.D  
Módulo de pesaje MWMH  
Microbalanza XA 5Y.M.A  
Balanza de precisión WLC  
Básculas de patines C315.4P2  
Báscula de plataforma inoxidable H315 4H  
Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H  
Báscula con rampa Multifuncional inoxidables HX7.4N H.LD  
Balanzas CY10 para CCE  
Plataformas de acero inoxidable HRP.H  
Báscula de plataforma impermeable H315 H  
Terminal de pesaje PUE CY10  
Báscula multifuncional CY10  
Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H  
Báscula multifuncional HY10  
Módulos de comunicación  
Terminal de pesaje PUE 5  
Módulo de pesaje MAS  
Báscula multifuncional inoxidable HY10 H  
Báscula de plataforma empotrada inoxidable H315.4 H/Z  
Módulo de pesaje MPS  
Báscula con rampa inoxidable H315 4N.H  
Báscula de plataforma C315.4  
Balanza de alta resolución HY10.HRP

Básculas para paletas C315.4P  
Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2  
Balanza HY10.H para CCE  
Balanza de precisión CY10  
Báscula de plataforma H315 4C  
Báscula Pesapersonas C315.OW  
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F  
Balanza de precisión WLY  
Básculas de carriles H315 2K  
Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H  
Transductores de masa MW-01  
Microbalanza MYA 5Y  
Plataformas en chasis de plástico  
Balanzas para ganado H315 4I.S  
Balanza analítica XA 5Y  
Terminal de pesaje PUE 7.1  
Terminal de pesaje PUE HX7  
Básculas para paquetería  
Analizador de Humedad  
PMV 5Y  
Balanzas para ganado inoxidables H315 4I.H  
Microbalanza XA 5Y.M  
Terminal de pesaje PUE C315  
Terminal de pesaje PUE HY10  
Transductores de masa MW-04  
Balanza de cama C315.4B  
Terminal de pesaje PUE H315  
Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P  
Módulo de pesaje MWSH  
Báscula de silla C315.K  
Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S  
Básculas de carriles inoxidables H315  
Balanza de cama con rampa C315.8B