



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,UE2

Konwerter Moxa UPort 1110



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

UPort 1110 jest urządzeniem umożliwiającym dodanie portu szeregowego RS-232 do komputera za pośrednictwem magistrali USB i co za tym idzie podłączenie do PC wagi nie posiadającej interfejsu USB typu device.



Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Moduły MUYA
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Moduły MAS1
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C

Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Wagi automatyczne do kalibracji pipet
Waga wielofunkcyjna HX7
Moduły MWLH
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z
Waga osobowa C315.0

Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Waga wielofunkcyjna WPY
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
Waga platformowa C315
Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
Wagi WLY do KTP
Platformy malowane proszkowo HRP
Waga wielofunkcyjna TMX
Waga niemowlęca C315.D
Moduły MWMH
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna WLC
Wagi płozowe C315.4P2
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Wagi CY10 do KTP
Platformy nierdzewne HRP.H
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Waga wielofunkcyjna HY10
Moduły komunikacyjne
Terminal wagowy PUE 5
Moduły MAS
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z
Moduły MPS
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Waga platformowa C315.4
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP

Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD
Wagi WPY do KTP
Waga analityczna XA 5Y.A
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
Wagi paletowe C315.4P
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
Wagi HY10.H do KTP
Waga precyzyjna CY10
Waga platformowa H315 4C
Waga osobowa C315.OW
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Wagi kolejkowe H315 2K
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Przetworniki masy MW-01
Mikrowaga MYA 5Y
Platformy w obudowie plastikowej
Wagi inwentarzowe H315 4I.S
Waga analityczna XA 5Y
Terminal wagowy PUE 7.1
Terminal wagowy PUE HX7
Wagi pocztowe do paczek
Wagosuszarka PMV 5Y
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H
Mikrowaga XA 5Y.M
Terminal wagowy PUE C315
Terminal wagowy PUE HY10
Przetworniki masy MW-04
Waga łózkowa C315.4B
Terminal wagowy PUE H315
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Moduły MWSH
Waga krzeselkowa C315.K
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S
Wagi kolejkowe nierdzewne H315
Waga łózkowa najazdowa C315.8B