



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,UE2](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,UE2)

## Konwerter Moxa UPort 1110

WX-015-0278



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

UPort 1110 jest urządzeniem umożliwiającym dodanie portu szeregowego RS-232 do komputera za pośrednictwem magistrali USB i co za tym idzie podłączenie do PC wagi nie posiadającej interfejsu USB typu device.



### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
Moduły MUYA  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Moduły MAS1  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C

Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP  
Wagi automatyczne do kalibracji pipet  
Waga wielofunkcyjna HX7  
Moduły MWLH  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
Waga osobowa C315.0

Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P  
Waga wielofunkcyjna WPY  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
Waga platformowa C315  
Waga precyzyjna 5Y.PM  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
Wagi WLY do KTP  
Platformy malowane proszkowo HRP  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Waga niemowlęca C315.D  
Moduły MWMH  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Waga precyzyjna WLC  
Wagi płozowe C315.4P2  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Wagi CY10 do KTP  
Platformy nierdzewne HRP.H  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Moduły komunikacyjne  
Terminal wagowy PUE 5  
Moduły MAS  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z  
Moduły MPS  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H  
Waga platformowa C315.4  
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP

Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD  
Wagi WPY do KTP  
Waga analityczna XA 5Y.A  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Wagi paletowe C315.4P  
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Wagi HY10.H do KTP  
Waga precyzyjna CY10  
Waga platformowa H315 4C  
Waga osobowa C315.OW  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Wagi kolejkowe H315 2K  
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H  
Przetworniki masy MW-01  
Mikrowaga MYA 5Y  
Platformy w obudowie plastikowej  
Wagi inwentarzowe H315 4I.S  
Waga analityczna XA 5Y  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE HX7  
Wagi pocztowe do paczek  
Wagosuszarka PMV 5Y  
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Terminal wagowy PUE C315  
Terminal wagowy PUE HY10  
Przetworniki masy MW-04  
Waga łózkowa C315.4B  
Terminal wagowy PUE H315  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Moduły MWSH  
Waga krzeselkowa C315.K  
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S  
Wagi kolejkowe nierdzewne H315  
Waga łózkowa najazdowa C315.8B