

# Bilancia multifunzione CY10.150.C3.K.M3

WP-125-0043



More information on the website mirror.radwag.com/it/info,w1,UER



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Funzioni**



Dosing

Wi-Fi



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	150 kg
Portata minima [Min]	1000 g
Divisione [d]	50 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	50 g
Campo di tara	-150 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	5 g
Tempo di stabilizzazione	3 s

Parametri metrologici	
Calibrazione	external
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	2,5 m
Dimensione piatto	500×700 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	850×800×270 mm
Peso net	22,7 kg
Peso Iordo	26,5 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 - 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 - 15V DC 1,6A max; 10-19W*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 - +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 - +70 °C
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max.2


Numero massimo di piattaforme

max.2

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

\*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



### **Accessori (Additional Fee)**

MediaBox Piattaform

Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere Tag RFID

Alimentatore

Moduli aggiuntivi della piattaforma

Moduli aggiuntivi

Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance

Lettore di codici a barre stampanti per etichette Cavo seriale RS 232, RS 485 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio Lettore di impronte digitali RS 232 – USB Converter Stampanti di ricevuta

# **Software (Additional Fee)**

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

### Device dimensions L x P x A

