



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,UFX

PM02.EX-2-2 eigensicheres Netzteil für EX-Waage

WX-004-0258



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Physikalische Parameter	
Kabellänge	10 m
Abmessungen des Geräts B x T x H	216×174×64 mm
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 68
Zertifizierung ATEX	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
Gehäuse	Edelstahl
Arbeit in Zonen	-
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maximaler Leistungsaufnahme	15 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Lagertemperatur	-20 – +60 °C

Umgebungsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit

10% – 85% RH ohne Kondensation






Kompatibel mit (Additional Fee)

HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen

HRP.H Edelstahl Wägeplattformen
HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen

Abmessungen des Geräts B x T x H



PM01.EX