



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,UFX

PM02.EX-2-2 fuente de alimentación con seguridad intrínseca para balanzas EX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros físicos	
Longitud del cable	10 m
Dimensiones de aparato	216×174×64 mm
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 68
Chasis	Acero inoxidable
Certificación ATEX	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
Trabajando en zonas	-
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	15 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-20 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – +60 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación






Trabaja con

Plataformas de acero inoxidable HRP EX.H
Plataformas pintadas de polvo HRP

Plataformas de acero inoxidable HRP.H
Plataformas pintadas de polvo HRP EX

Dimensiones de aparato



PM01.EX