

PM02.EX-2-2 fuente de alimentación con seguridad intrínseca para balanzas EX WX-004-0258





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos


Paramètros físicos	
Longitud del cable	10 m
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	216×174×64 mm
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 68
Certificación ATEX	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
Chasis	Acero inoxidable
Trabajando en zonas	-
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	15 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-20 - +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - +60 °C





Trabaja con (Additional Fee)

Plataformas de acero inoxidable HRP EX.H Plataformas pintadas de polvo HRP Plataformas de acero inoxidable HRP.H Plataformas pintadas de polvo HRP EX

Dimensiones de aparato An x Pr x Al







PM01.EX