



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,UFX](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,UFX)

# PM02.EX-2-2 防爆電源 – EXスケール用

WX-004-0258



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

物理的パラメータ	
ケーブル長	10 m
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	216×174×64 mm
工事中	
保護クラス	IP 66 / 68
ATEX認証	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
ハウジング	いいえ
ゾーンでの作業	-
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	15 W
環境条件	
動作温度	-20 – +40 °C
保管温度	-20 – +60 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における






## 互換性あり (Additional Fee)

ステンレス製HRP EX.Hプラットフォーム  
HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

ステンレス製HRP.Hプラットフォーム  
HRP EX プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



PM01.EX