



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,UFX

PM02.EX-2-2 防爆電源 – EXスケール用

WX-004-0258



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

物理的パラメータ

ケーブル長	10 m
デバイスの寸法	216×174×64 mm

工事中

保護クラス	IP 66 / 68
ATEX認証	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
ハウジング	亜鉛メッキ
ゾーンでの作業	-

電気的パラメータ

電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	15 W

環境条件

動作温度	-20 – +40 °C
保管温度	-20 – +60 °C
相対湿度	10% – 85% RH 最大距離






互換性あり (Additional Fee)

ステンレス製HRP EX.Hプラットフォーム
HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

ステンレス製HRP.Hプラットフォーム
HRP EX プラットフォームスケール 高ひょう量モデル

デバイスの寸法



PM01.EX