



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,UFX

PM02.EX-2-2 terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler	
Kablo uzunluğu	10 m
Cihaz boyutları	216×174×64 mm
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 68
Dava	Paslanmaz çelik
Sertifikasyon ATEX	II (2)G [Ex ib Gb] IIC II (2)D [Ex ib Db] IIIC
Bölgelerde çalışma	-
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	15 W
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-20 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +60 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok






İle uyumlu

HRP EX.H Paslanmaz çelik platformları
HRP Platformları toz boyalı

HRP.H Paslanmaz çelik platformları
HRP EX Platformları toz boyalı

Cihaz boyutları



PM01.EX