




More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,UHA](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,UHA)

# AK-6.510.5Y.F Automatische Waage für Filter

WL-503-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	510 mg
Ablesbarkeit [d]	0,1 µg
Standard Wiederholbarkeit [5% Max]	0,2 µg
Standard Wiederholbarkeit [Max]	0,2 µg
Garantierte Wiederholbarkeit [5%]	0,4 µg
Garantierte Wiederholbarkeit [Max]	0,4 µg
Linearität	±1,5 µg
Elektrischer Abgleichbereich	0 g – +510 mg
Stabilisierungszeit	10 s
Justierung	extern
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Waagschale	ø16 mm
Abmessungen des Geräts B x T x H	395×195×420 mm

Physikalische Parameter	
Verpackungsgröße B x T x H	860×800×550 mm
Nettogewicht	21 kg
Bruttogewicht	31 kg
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi
Besonderheiten	
Magazin	6 St.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## Zubehör (Additional Fee)

RFID-Tag  
Zusätzliche Module  
Schutzhauben

Thermische Drucker  
Fingerabdruck-Leser

## Software (Additional Fee)

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]