




More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,UHA](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,UHA)

# Balanza automática para filtros AK-6.510.5Y.F

WL-503-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	510 mg
Legibilidad [d]	0,1 µg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	0,2 µg
Repetibilidad estándar [Máx.]	0,2 µg
Repetibilidad permitida [5% Máx.]	0,4 µg
Repetibilidad permitida [Máx.]	0,4 µg
Linealidad	±1,5 µg
Rango de compensación eléctrica	0 g – +510 mg
Tiempo de estabilización	10 s
Calibración	externa
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	ø16 mm
Dimensiones de aparato	395×195×420 mm

Parámetros físicos	
Dimensiones de embalaje	860×800×550 mm
Masa neta	21 kg
Masa bruta	31 kg
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Características utilidades	
Almacén	6 pieza

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## Accesorios (Additional Fee)

Etiqueta RFID  
Módulos adicionales  
Protecciones de seguridad

Impresoras de recibos  
Lector de huellas dactilares

## Programas (Additional Fee)

• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]