

Piattaforma PL/4/1500/H7

WX-009-0039





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici		
Portata massima [Max]	1500 kg	
Divisione [d]	500 g	
Costruzione		
Punteggio IP	IP 66 / 69	
Costruzione	Stainless steel AISI304	
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304	
Parametri fisici		
Dimensione piatto	1000×1000 mm	
Altezza della piattaforma	88 mm	

Precisione di lettura - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.




Accessori (Additional Fee)

Terminale di pesata PUE 5 Terminale di pesata PUE HX7 Terminale di pesata PUE 7.1

Telaio per affondare il peso nel terreno Terminale di pesata PUE HY10


Device dimensions L x P x A




Platform	А	В	Н
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm


PLC/4/C



PL/4/H6/Z PL/4/H7/Z PL/4/H8/Z




PL/4/H8/9/Z PL/4/H9/Z PL/4/H10/Z




Platform	Α	В	Н
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H





Platform	Α	В	Н
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H/Z