



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,UK3](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,UK3)

## Oślonka A2 do wagi precyzyjnej PS i WLC z szalką 195×195 mm



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Opis

Wykonana z transparentnego tworzywa, zabezpiecza obudowę wagi przed ewentualnym zarysowaniem, zabrudzeniem itp.

Przeznaczona do wag w zabudowie typu A2, z szalką 195 x 195.

### Pasuje do

Waga precyzyjna WLC  
Waga precyzyjna WLC C/2

Waga precyzyjna PS R2  
Waga precyzyjna PS R1