



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,UK6

Kabel PT0256.2

WX-013-0114



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

E/A Kabel (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19). Kabellängen: 2 m. Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 5 m oder 10 m. Passend für: Waagen mit Terminal PUE C41H Waagen mit Terminal PUE HY10 Waagen mit Terminal PUE 5.15 Waagen mit Terminal PUE 5.19 Terminal PUE C41H Terminal PUE HY10 Terminal PUE 5.15 Terminal PUE 5.19 Plattform HRP Wägemodul MWSH Wägemodul MWLH

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
HRP.H Edelstahl Wägeplattformen

Kommunikationsmodul
Wägeterminal PUE 5
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Multifunktionswaage HX7
Wägemodule der Serie MWLH
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Wägeterminal PUE HX7

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Multifunktionswaagen HY10

Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P