



PT0256.2 ケーブル

WX-013-0114



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

IN/OUT ケーブル (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19). 長さ : 2 m. ケーブルタイプ: 標準 P0256.2: 2 m
 カスタム P0256.5 (追加料金): 5 m カスタムP0256.10 (追加料金): 10 m 対応機器: PUE C41H
 ターミナル対応はかりPUE HY10 ターミナル対応はかりPUE 5.15 ターミナル対応はかりPUE 5.19
 ターミナル対応はかりPUE C41H ターミナルPUE HY10 ターミナルPUE 5.15 ターミナルPUE 5.19
 ターミナルHRP プラットフォームMWSH 計量モジュールMWLH 計量モジュール

互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり
 HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
 HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
 HX7 HR 多機能はかり
 HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
 HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
 HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル
 HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
 ステンレス製HRP.Hプラットフォーム
 HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
 HY10 多機能はかり

PUE 5 計量ターミナル
 HY10 H ステンレス製多機能はかり
 HY10.HRP 高分解能はかり
 HX7 多機能はかり
 MWLH モジュール
 HX7.4 H/Z
 多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
 HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
 HX7.4P2 多機能ビームスケール
 PUE HX7 計量ターミナル
 HX7.4P 多機能パレットスケール

