



More information on the website  
mirror.radwag.com/ja/info,w1,UL4



















# HY10.60.H6.K 多機能ばかり

WP-116-0069



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  Dosing                  |  Labelling             |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing            |
|  Totalizing              |  Parts counting        |  Peak hold          |  Formulation                 |
|  Newton unit measurement |  Statistics            |  Checkweighing      |  GLP Procedures              |
|  Animal weighing         |  Differential weighing |  Replaceable unit   |  Statistical Quality Control |
|  ALIBI Memory            |  Transactions          |  |   |

## データシート

### 計測パラメータ

|              |       |
|--------------|-------|
| 最大ひょう量 [Max] | 60 kg |
| 最小荷重         | 400 g |
| 最小表示 [d]     | 20 g  |
| 法定計量時の単位 [e] | 20 g  |

| 計測パラメータ           |   |
|-------------------|---|
| 風袋範囲              | -60 kg  |
| 非検定用はかりの最大可読性（目量） | 2 g   |
| 調整                | ワイヤー + シールド   |
| OIMLクラス           | III   |
| 物理的パラメータ          |   |
| ディスプレイ            | 10,1" セル サンプル 赤外線式  |
| ケーブル長             | 2,5 m   |
| 計量皿寸法             | 800×800 mm  |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ      | 820×1250×500 mm   |
| 正味重量              | 43 kg   |
| 総重量               | 47 kg   |
| 工事中               |   |
| 保護クラス             | IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形   |
| 通信インターフェース        |   |
| 通信インターフェース        | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN)   |
| オプションのインターフェース    | 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Wi-Fi 802.11 b/g/n, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Profibus (DP SLAVE), 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー RS485, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー PROFINET (RJ45), 製品、ユーザー、梱包、顧客、配合、配合報告書、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー、管理報告書、平均タレ率 (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| 電気的パラメータ          |   |
| 電源                | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| 環境条件              |   |
| 動作温度              | -10 – +40 °C  |
| 相対湿度              | 10% – 85% RH 温度における   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)


RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 トランスポンダー式カードリーダー  
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
 RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)  
 ディスプレイ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 IN/OUT ケーブル  
 バーコードスキャナ  
 ラベルプリンタ

スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 キーパッド、外部スイッチ  
 レシートプリンタ  
 F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 追加計量プラットフォームモジュール  
 追加モジュール  
 RS 232 – USB コンバータ

# ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing ( 計量 ) [WX-010-0099]
  - Audit Trail Reader ( 監査証跡 ) [WX-010-0186]
  - RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
  - Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
  - Label Editor R02 [WX-010-0094]
  - R-Lab [WX-010-0080]
  - RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



| Scale type | A1  | A2  | B      |
|------------|-----|-----|--------|
| HY10 H1.K  | 200 | 150 | 85 ±3  |
| HY10 H2.K  | 250 | 300 | 103 ±3 |
| HY10 H3.K  | 410 | 410 | 98 ±2  |
| HY10 H4.K  | 500 | 500 | 155 ±5 |
| HY10 H5.K  | 600 | 600 | 155 ±5 |
| HY10 H6.K  | 800 | 800 | 135 ±5 |

dimensions in mm

