



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,UMJ](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,UMJ)

# CK-02/1 トランスポンダ カードリーダー

WX-004-0151



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

トランスポンダカードリーダーは、計量システムにおけるオペレーターの迅速な識別およびログイン、またはトラックスケールでの車両識別に使用されます。CK-02/1

は、TMCシリーズのターミナルを搭載したはかり（CPG

システムなど）向けに設計されています。はかりの近くに設置し、RS

232インターフェースを介して通信を行います。電源は+5V DCで、はかりのターミナルから供給されます。

使用場面: ロードセル式工業用はかりの追加機器; 計量機器のオペレーター識別;

トラックスケールでの車両識別 デザイン: トランスポンダカードリーダー CK-02

は、プラスチック製のハウジングで製造されています。用途:

TMCシリーズ端末を搭載したはかり（CPGシステムなど）向けに設計されています。はかりの近くに設置し、RS232インターフェースを介して通信を行います。電源は +5V DC で、はかりの端末から供給されます。

## 互換性あり (Additional Fee)

PGC用HY10.Hスケール