



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,UMJ](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,UMJ)

# Czytnik kart transponderowych CK-02/1

WX-004-0151



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Czytnik kart transponderowych służy do szybkiej identyfikacji i logowania operatorów do systemu wagowego lub identyfikacji pojazdów w wagach samochodowych.

Zastosowanie:

Wyposażenie dodatkowe przemysłowych wag tensometrycznych. Możliwość identyfikacji operatora wagowego. Możliwość identyfikacji pojazdów w wagach samochodowych.

Budowa:

Czytnik kart transponderowych CK-02 został wykonany w obudowie plastikowej.

Przeznaczenie:

Przeznaczony do współpracy z komputerem PC. Montowany w pobliżu komputera. Komunikacja RS232, zasilanie 5V DC z zasilacza dogniazdkowego. Domyślne zastosowanie - do wag samochodowych WMT.

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagi HY10.H do KTP