

Staubschutz-Haube für Präzisionswaagen PS.R, PS.X2, PS.X7.M, WLC

5.R, P5.AZ, P5.A7.IVI, WLC More information on the website mirror.radwag.com/de/info,w1,U





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Die Staubschutz-Haube schützt das Gehäuse der Waage vor eventuellen Kratzern, Verschmutzung etc. Für Präzisionswaagen PS,WLC.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Waagen PS X7 für FPVO Präzisionswaagen PS R2 Präzisionswaage WLC X7 Präzisionswaage WLC Präzisionswaage PS X7 Präzisionswaage PS R2.H Präzisionswaage WLC C/2 Präzisionswaage PS R1