



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,UT6](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,UT6)

# TMX19C.30.H3.K Multifunctional Scale

WP-119-0085



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Maksimum yük [Max]                                          | 30 kg  |
| Minimum yük [Min]                                           | 200 g  |
| Okuma için ruluęu [d]                                      | 10 g   |
| Yasallařtırma birimi [e]                                    | 10 g   |
| Dara aralıęı                                                | -30 kg |
| Ticari amala kullanılmayan terazi iin maksimum hassasiyet | 1 g    |
| OIML sınıfı                                                 | III    |

### Fiziksel parametreler

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Display | 19" grafik renkli dokunmatik |
|---------|------------------------------|

| Fiziksel parametreler       |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kablo uzunluğu              | 2,5 m                                                                                                                                                                                                        |
| Tartım kefesi boyutları     | 410×410 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Kontrol cihazı boyutları    | 560×360×240 mm                                                                                                                                                                                               |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 510×590×510 mm                                                                                                                                                                                               |
| Konstrüksiyon               |                                                                                                                                                                                                              |
| IP Sınıfı                   | IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal                                                                                                                                                           |
| Haberleşme arayüzler        |                                                                                                                                                                                                              |
| Haberleşme arayüzü          | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetik), Profibus DP (çalışmak: modu: slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×prizler M12 8P veya 2×rakordan geçen kablolar) |
| Opsiyonel arayüzler         | harici tuşlar PRINT - 4IN/4OUT (M12 8P konnektör) ile terminal gereklidir, ilave tartı platformu modülü - max. 3 adet, ana platformdaki gibi metrolojik parametreler                                         |
| Elektrik parametreleri      |                                                                                                                                                                                                              |
| Güç kaynağı                 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                      |
| Güç tüketimi                | 45 W                                                                                                                                                                                                         |
| Çevresel koşullar           |                                                                                                                                                                                                              |
| Çalıştırma sıcaklığı        | 0 – +40 °C                                                                                                                                                                                                   |
| Atmosferik nem              | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok                                                                                                                                                                                  |
| Bileşenler ve yazılım       |                                                                                                                                                                                                              |
| İşletim sistemi             | Microsoft Windows 11 IoT                                                                                                                                                                                     |



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
Transponder kart okuyucular  
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)  
Display  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
Modülleri ek platformları  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]