



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,UVC](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,UVC)

## MPS.M.6300.R2 計量モジュール

WX-016-0337



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	6300 g
プリロード範囲	630 g
最小表示 [d]	10 mg
繰返し性	8 mg
直線性	±20 mg
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	2 s
調整	内部
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	アルミニウム
計量皿の材質	アルミニウム
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232

## 電気のパラメータ

電源 アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A モジュール:  
12V DC

## 環境条件

動作温度 +10 – +40 °C

相対湿度 40% – 80%

## 物理的パラメータ

計量皿寸法  $\varnothing$ 100 mm

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ 266x70x105 mm

正味重量 1,8 kg



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232、RS 485 ケーブル  
防振台

R 計量ターミナル (WDM-8)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

