



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,UVW

Transponderkartenleser CK-02/2

WX-005-0012



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Der Transponderkartenleser dient zur schnellen Identifizierung und zum Einloggen der Bediener in das Wägesystem bzw. zur Identifizierung von Fahrzeugen in Fahrzeugwaagen.

Anwendung: Zusätzliche Ausstattung für tensometrische Industriewaagen. Möglichkeit der Identifizierung der Waagenbediener. Möglichkeit der Identifizierung von Fahrzeugen auf Fahrzeugwaagen.

Bauweise: Der Transponderkartenleser CK-02 wird in einem Kunststoffgehäuse mit Halterung aus Edelstahl hergestellt. Es werden je nach Modell zwei Arten der Halterungen verwendet .

Einsatzbereich: Fahrzeugwaagen WMT. Installation in einer großen Entfernung vom Terminal (z.B. an den Schranken). Kommunikation RS-485, Stromversorgung 9-24V AC vom WMT-Modul.