



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,UUVW](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,UUVW)

## CK-02/2 トランスポンダ カードリーダー

WX-005-0012



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

トランスポンダカードリーダーは、計量システムにおけるオペレーターの迅速な識別およびログイン、またはトラックスケールでの車両識別に使用されます。CK-02/2

は、TMCシリーズのターミナルを搭載したばかり（CPGシステムなど）向けに設計されています。ターミナルから遠く離れた場所（例：バーの近く）に設置されます。RS485インターフェースを介して通信し、電源は 9-24V AC で、はかりのターミナルから供給されます。

使用場面:

ロードセル式工業用はかりの追加機器;計量機器のオペレーター識別;トラックスケールでの車両識別 Design: トランスポンダ カードリーダー CK-02

は、プラスチック製ハウジングとステンレス製取り付けキットで製造されています。モデルに応じて、2種類の取り付けキットが用意されています。

用途:TMC

シリーズ端末を搭載したトラックスケール向けに設計されています。ターミナルから遠く離れた場所（例：バーの近く）に設置されます。RS485インターフェースを介して通信し、電源は 9-24V AC で、はかりのターミナルから供給されます。