



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,UWS

MW-04-1 Tartım Modülü



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Konstrüksiyon | |
|--|-------------------------|
| IP Sınıfı | IP 65 |
| Dava | aluminum |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | RS232, Ethernet, 4G/4ÇT |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksimum güç tüketimi | 25 W |
| Metrolojik parametreler | |
| Dönüştürücüden maksimum bölüm sayısı | 838 860 ×10 |
| Doğrulama birimi başına minimum voltaj | 0,4 µV |
| Minimum load cell impedance | 80 Ω |
| Yük hücresi maksimum empedansı | 1200 Ω |
| Yük hücresi besleme gerilimi | 5V DC |
| Maximum increase of signal | 19,5 mV |

Metrolojik parametreler

Yük hücresi bağlantısı 4 veya 6 kablolar + kalkan

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı -10 – +40 °C

Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları 300×250×130 mm

Net ağırlık 2,5 kg

Brüt ağırlık 3,32 kg

Çok kademeli EVET

Fonksiyonel özellikler

Maksimum platform sayısı 2 (max 4)

4WE/4WY modülü - Profibus DP arayüzü, 4WE/4WY modülü ile değiştirilebilir şekilde kurulur (aynı anda gerçekleşmezler).

Desteklenen platform sayısı - Standart olarak 2 platform desteklenir.

İle uyumlu

Modülleri ek platformları

RS 232 – USB Converter

Yazılım

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları



MW-04