

Multifunktionswaage CY10.300.C3.K.M3 WP-125-0045

More information on the website

mirror.radwag.com/de/info,w1,V3C



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen



Dosing

Wi-Fi



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



SOC Statistical Quality Control

Technische Daten


| 300 kg |
|---------|
| 2000 g |
| 100 g |
| 100 g |
| -300 kg |
| 10 g |
| 3 s |
| |

| Messtechnische Parameter | |
|------------------------------|--|
| Justierung | extern |
| OIML-Klasse | III |
| Physikalische Parameter | |
| Nivelliersystem | manuell |
| Display | 10" grafisch farbiger Touchscreen |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Waagschale | 500×700 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 850×800×270 mm |
| Nettogewicht | 22,7 kg |
| Bruttogewicht | 26,5 kg |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 65 Konstruktion, IP 43 Terminal |
| Gehäuse | Metall + ABS |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrische Parameter | |
| Stromversorgung | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waage: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | -10 - +40 °C |
| Lagertemperatur | -25 - +70 °C |
| Mehrbereich | JA |
| Besonderheiten | |
| Max. Anzahl der Plattformen | max.2 |

Die Stabilisierungszeit ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.

*Der Stromverbrauch hängt von der Terminalkonfiguration sowie der Anzahl und Art der angeschlossenen externen Geräte ab.

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör (Additional Fee)

MediaBox 1-Sensor Plattformen Stahl lackiert RFID-Tag Netzteile Modul für zusätzliche Wägeplattformen 4-Sensor Plattformen Stahl lackiert Zusätzliche Module 1-Sensor Plattformen im Kunststoffgehäuse Schutzhauben Barcode-Scanner Etikettendrucker Kabel RS 232, RS 485 Wandhalterung, Stativ Fingerabdruck-Leser Konverter RS 232 – USB Thermische Drucker

Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]

Abmessungen des Geräts B x T x H

