



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,V3C

CY10.300.C3.K.M3 Çok Fonksiyonlu Terazi

WP-125-0045



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|---|---------|
| Maksimum yük [Max] | 300 kg |
| Minimum yük [Min] | 2000 g |
| Okuma için ruluęu [d] | 100 g |
| Yasallařtırma birimi [e] | 100 g |
| Dara aralıęı | -300 kg |
| Ticari amala kullanılmayan terazi iin maksimum hassasiyet | 10 g |
| Kararlılık sresi | 3 s |

| Metrolojik parametreler | |
|-----------------------------|--|
| Ayarlama | harici |
| OIML sınıfı | III |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Tartım kefesi boyutları | 500x700 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 850x800x270 mm |
| Net ağırlık | 22,7 kg |
| Brüt ağırlık | 26,5 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 65 konstrüksiyon, IP 43 terminal |
| Dava | metal + ABS |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 – +70 °C |
| Çok kademeli | EVET |
| Fonksiyonel özellikler | |
| Maksimum platform sayısı | max.2 |

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.
*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox
Platformları celik toz boyalı
RFID etiketleri
Güç adaptörü
Modülleri ek platformları
Ek modüller
Plastik gövdeli tartım platformları
Koruyucu kapak

Barkod okuyucu
Etiket Yazıcısı
RS 232, RS 485 Kabloları
Tartım terminaleri için tutucular
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Dönüştürücü
Fiş yazıcı

Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları G x D x Y

