



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,V5J](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,V5J)

# WLY 60/120.C2.K.PGC はかり

WK-307-1022



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	60 / 120 kg
最小荷重	0,5 kg
最小表示 [d]	10 / 20 g
法定計量時の単位 [e]	10 / 20 g
風袋範囲	-120 kg
繰返し性	10 / 20 g

計測パラメータ	
直線性	±10 / 20 g
安定化時間	3 s
調整	ワイヤー + シールド
OIMLクラス	II
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	5インチグラフィックカラータッチスクリーン
ケーブル長	2,5 m
計量皿寸法	400×500 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	720×620×210 mm
正味重量	12,5 kg
総重量	15 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 - 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A マイクロ天秤: 10 - 28V DC 1A max
環境条件	
動作温度	+15 - +30 °C
保管温度	-25 - +70 °C
相対湿度	10% - 85% RH 温度における

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー  
電源アダプタ  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
バーコードスキャナ  
底部吊り下げ計量  
RS 232, RS 485 ケーブル  
ラベルプリンタ  
追加モジュール

ディスプレイ  
IN/OUT ケーブル  
キーボード、外部スイッチ  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
レシートプリンタ  
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット  
AP2-1 電流ループユニット  
追加計量プラットフォームモジュール  
RS 232 - USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)


• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]  
• Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Label Editor R02 [WX-010-0094]



- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]



## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



F1 version



D2 version



C2 version

