



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,V5V

Plateforme PL/150/H3/5

WX-009-0178



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	150 kg
Précision de lecture [d]	50 g
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67
Construction	Acier inoxydable AISI304
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	400×600 mm
Dimensions de colis L x P x H	680×490×230 mm

Précision de lecture - valeur attendue, en fonction des paramètres du transducteur de mesure utilisé.




Accessoires (Additional Fee)


Terminal de pesage PUE 5
Terminal de pesage PUE HX7
Terminal de pesage PUE 7.1

Terminal de pesage PUE C315
Terminal de pesage PUE HY10
Terminal de pesage PUE H315



Dimensions d'appareil L x P x H




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3



PL/H
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm