



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,V5V](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,V5V)

# Piattaforma PL/150/H3/5

WX-009-0178



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	150 kg
Divisione [d]	50 g
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67
Costruzione	Stainless steel AISI304
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Parametri fisici	
Dimensione piatto	400x600 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	680x490x230 mm

**Precisione di lettura** - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.



## Accessori (Additional Fee)

Terminale di pesata PUE 5  
 Terminale di pesata PUE HX7  
 Terminale di pesata PUE 7.1

Terminale di pesata PUE C315  
 Terminale di pesata PUE HY10  
 Terminale di pesata PUE H315

## Device dimensions L x P x A




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm