

Piattaforma PL/150/H3/5

WX-009-0178





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche


Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	150 kg
Divisione [d]	50 g
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67
Costruzione	Stainless steel AISI304
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
D	
Parametri fisici	
Dimensione piatto	400×600 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	680×490×230 mm

Precisione di lettura - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.




Accessori (Additional Fee)

Device dimensions L x P x A









PLC/F1


PL/H PL/HR











Α1



PLC/C2 PLC/C3

216 300	82±3
300	70.0
	70±3
502	103±3
501	130±5
200	85±3
300	103±3
410	98±3
600	155±3
500	155±3
600	155±3
800	135±3
	501 200 300 410 600 500

dimensions in mm