



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,V7N](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,V7N)

# Báscula multifuncional CY10.3.F1.K.M3

WP-125-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Dosificación



Desviaciones  
porcentuales



Contar piezas



Cierre de la indicación  
máxima



Recetas



Sensores infrarrojos



Pesar animales



Control estadístico de  
calidad



Wi-Fi

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	3 kg
Minima capacidad	20 g
Legibilidad [d]	1 g
División de legalización [e]	1 g
Rango de tara	-3 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	0,1 g
Tiempo de estabilización	2 s

Parámetros metrológicos	
Calibración	externa
Clase OIML	III
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Longitud del cable	1 m
Dimensión de platillo	300×300 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	500×390×410 mm
Masa neta	6,3 kg
Masa bruta	7,1 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 43 terminal
Chasis	metal + ABS
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros eléctricos	
Alimentación	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Multirangos	SI
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	max.2

**El tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

\*El consumo de energía depende de la configuración del terminal y del número y tipo de dispositivos externos conectados.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

MediaBox  
Plataformas de acero pintada en polvo  
Etiqueta RFID  
Adaptadores de corriente  
Módulos adicionales de la plataforma  
Módulos adicionales  
Plataformas en chasis de plástico  
Protecciones de seguridad

Escáner de códigos de barra  
Impresoras de etiquetas  
Cables RS 232, RS 485  
Soportes, brazos  
Lector de huellas dactilares  
Convertidor RS 232 a USB  
Impresoras de recibos

## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

