



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,V7W

Multifonctionnelle pèse-Poutres inoxydable HX7.4P2.3000.H

WP-229-0012



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|---|----------|
| Capacité maximale [Max] | 3000 kg |
| Capacité minimale [Min] | 20 kg |
| Précision de lecture [d] | 1 kg |
| Échelon de légalisation [e] | 1 kg |
| Étendue de tare | -3000 kg |
| Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 1000 g |
| Classe de précision OIML | III |

| Paramètres physiques | |
|---|---|
| Afficheur | 7" graphique couleurs |
| Longueur de câble | 3 m + 5 m |
| Dimension du plateau | 2 pièces 1,2 m |
| Dimensions d'appareil L x P x H | 1200×120×85 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 1400×400×550 mm |
| Masse nette | 39,7 kg |
| Masse brute | 55,3 kg |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 66 / 69 construction, IP 66 / 67 terminal |
| Clavier | de membrane |
| Construction | Acier inoxydable AISI304 |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Interfaces optionnelles | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Prise de courant maximale | 25 W |
| Alimentation optionnelle | 12 – 24 V DC |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Température de stockage | -10 – +50 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 80% RH sans condensation |
| Terminal | PUE HX7 |
| Nombre de touches | 22 |
| Utilitaire features | |
| Nombre maximal de plate-formes desservies | 2 |



Additional fee for verification



Accessoires (Additional Fee)

Sorties de boucle de courant AP2-4
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)
 Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
 Afficheurs
 Alimentateurs
 Câbles RS 232, RS 485
 Câble USB (balance – imprimante)
 Câbles d'Entrées/ de Sorties
 Lecteurs de code-barres


Imprimantes d'étiquettes
 Supports, Statifs, bras-supports
 Claviers, manipulateurs
 Adaptateur USB
 Imprimante de tickets de caisse
 Modules de plateforme supplémentaires
 Convertisseur RS 232 – USB
 Modules complémentaires

Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

Dimensions d'appareil L x P x H



| | A | B | C | D |
|-----------------|-----|------|-----|------|
| HX7.4P2.600.H | 120 | 1200 | 85 | 1100 |
| HX7.4P2.1500.H | 120 | 1200 | 85 | 1100 |
| HX7.4P2.3000.H | 120 | 1200 | 85 | 1100 |
| HX7.4P2.2000.H1 | 120 | 2000 | 105 | 1900 |
| HX7.4P2.2000.H2 | 120 | 2500 | 105 | 2400 |
| HX7.4P2.4000.H1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| HX7.4P2.4000.H2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |
| HX7.4P2.6000.H1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| HX7.4P2.6000.H2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |