



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,V90](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,V90)

# C315.8B.300.C-1 Rampalı Yatak Terazisi

WM-002-0017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	300 kg
Okuma için ruluęu [d]	100 g
Dara aralıęı	-300 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	4,3" LCD (aydınlatma ile)
Ambalaj boyutları G x D x Y	1150x400x110 mm
Net aęırlık	16 kg
Brüt aęırlık	17,5 kg

## Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü RS232

## Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya

Maksimum güç tüketimi 5 W

Batarya ile çalışma süresi için 8 saat

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı 0 – +40 °C

Atmosferik nem 10% – 85% RH yoğunlaşma yok

MDR yönetmelikleri kapsamında, bu tartı tıbbi bir cihaz değildir.



Additional fee for verification

## Aksesuarlar (Additional Fee)

Güç adaptörü

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Display

RS 232, RS 485 Kabloları

RS 232 – Ethernet Dönüştürücü

RS 232 – USB Dönüştürücü

RS 232 – RS 485 Dönüştürücü

Fiş yazıcı


## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## Cihaz boyutları G x D x Y



C315.8B



C315.4B